

AutoStop Maxi

REMVERTRAGINGSMETER VOOR APK 3





VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing voor volledige beschrijving.
Dit is een meetinstrument, laat deze meter niet vallen en
behandel deze voorzichtig!

Let op: Koppel de meter los van de lader voordat u de lader uitschakelt.

Voorbereiding

- 1) Plaats de tester in de wagen (Fig. 1).
- 2) Plaats de pedaalcrachtmeter (Fig. 2).
- 3) Druk op "ON".
- 4) Voer na de kalibratie in en druk op "YES". Foutieve invoer corrigeren met de "C" of backspace toets.
- 5) Toets "R" drukken om de test te beginnen.
- 6) Voer het kernteken in en druk op "YES".
- 7) Voetrem Handrem (VH).



Testen op de weg

- 1) Zorg ervoor dat u veilig werkt. Voordat u de test begint of herhaalt de voet van het rempedaal halen.
- 2) Druk op "S" om de test te starten of "E" om de test te stoppen.
- 3) Breng het voertuig op snelheid en rem indien het veilig is.
- 4) Er worden automatisch twee rapporten geprint.
- 5) Druk op "J" om de test te herhalen, "N" om de test te stoppen.
- 6) Druk op "OFF".



Standaard geleverd met pedaalkrachtmeter

Functies:

- Voldoet aan de regelgeving voor APK 3
- Meet pedaalkracht die nodig is om een voertuig te stoppen
- Meet gemiddelde en maximale acceleratie
- Meet de remafstand en testsnelheid
- Evalueert remprestaties
- Print een nauwkeurig testrapport
- Werkt op oplaadbare accu

AUTOTEST IS 100% MADE IN AUSTRALIË.

De focus bij AutoTest ligt op het ontwikkelen van test- en diagnose apparatuur voor APK gebruik. De productontwikkeling wordt gedaan door ingenieurs die voortdurend vooroplopen bij de ontwikkelingen. Het nieuwe productontwikkelingsprogramma van AutoTest zorgt voor de lancering van innovatieve, nieuwe producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de auto-industrie en aan veranderende wettelijke vereisten voor voertuigveiligheid.



- Kies voor:
- Specialisten
 - Advies op maat
 - Premium kwaliteit
 - Persoonlijke service
 - Fabriekshomologaties



Printen van de testresultaten

- Gemiddelde en maximale vertraging
- Testsnelheid
- Afstand stoppen
- Tijd om te stoppen
- Voetpedaalkracht



- De behuizing is Lichtgewicht (3,0 kg), compact (123 x 267 x 246 mm) en daardoor makkelijk draagbaar.
- Robuuste constructie die water benzine-, chemisch en zuurbestendig is

SPECIFICATIES:

AutoStop Maxi Brake Tester:

- Accu 12 V. 1.9 AH volledig geseald, loodzuur oplaadbaar
- Oplader uitgang 12 V DC, pluspool in het midden, 300 mA
- Pedasensor Snelheid minder dan +/- 1N over 0 tot 1000N
- Acceleratiemeter Snelheid minder dan +/- 2% over -2,5 tot 2,5g

Papier:

- Houtvrijpapier
- Max roldiameter 50mm
- Breedte 44,5mm (+/-0,5mm)
- Dikte 0,06mm (+/-0,001mm)
- Basisgewicht 52,3gms (14lb/500 vel 17"x22")

Printer:

- Epson type ERC-05
- Gebruiksduur band Gelijk aan 3 papierrollen
- Afdruksnelheid 1.0 regel/sec
- Kleur: Paars of zwart
- Afmetingen ca. 74mm (b) x 25mm (d) x 7mm (h)

STANDAARD LEVERING

Standaard Accessories:

- Acculader
- Papieren rol
- Printerlint
- Papieren rolspondel
- Pedaalkrachtmeter
- NL Gebruikershandleiding